

**Garant****Cesoia per funi metalliche, Lunghezza complessiva: 190mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	731500 190
GTIN	4045197293404
Classe articolo	71B

## Descrizione

**Esecuzione:**

Forma robusta, completamente in acciaio forgiato. Con articolazione avvitata e molla di apertura. Durezza taglienti 64 HRC. Manici rivestiti con guaina leggera in PVC.

**Uso:**

Per il taglio di funi metalliche, cavi a conduttori multipli, ecc.

**Materiale:**

Acciaio speciale al cromo-vanadio, temprato in bagno d'olio.

## Descrizione tecnica

Per funi metalliche/Tondino in acciaio dolce di Ø	8 mm
Lunghezza complessiva	190 mm
Per funi metalliche (massimo 1600 N/mm <sup>2</sup> ) di Ø	5 mm
Per tondino in acciaio (massimo 1200 N/mm <sup>2</sup> ) di Ø	4 mm
Tipo di prodotto	Pinza tagliente

## Accessori

Molla di ricambio

731501