



Set di giraviti per elettricisti per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform interamente isolati, Numero di giraviti: 8



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 663110 8 |
| GTIN | 4013288101822 |
| Classe articolo | 63H |

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura e lama **completamente isolate fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Ogni giraviti viene testato singolarmente in acqua contro la scossa elettrica.

Lame con punte coniche, conformi alle dimensioni normalizzate delle impronte delle viti.

Completamente isolati; la rigidità dielettrica dell'isolamento equivale a un multiplo della tensione minima di prova secondo norme di sicurezza VDE. Ognuno di questi giravite è collaudato singolarmente in bagno d'acqua per verificarne la resistenza.

L'impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti, **con zone morbide integrate** facilita la trasmissione del momento torcente e pertanto non stanca né mano né braccio.

Lama in acciaio speciale altamente legato. Superficie cromata nicromatt, punte brunate o Lasertip rivestite chimicamente con nichel. A partire da Dim. 5,5 = Ø esterno dell'isolamento uguale alla larghezza del tagliente (ideale per lavorare in punti stretti).

Uso:

Per lavori su impianti elettrici in tensione fino a 1000 V.

La durata massima dei giraviti per elettricisti è garantita quando si usano giraviti corrispondenti agli intagli delle viti normalizzate. (vedi tabella). I danni all'impronta della vite si evitano scegliendo un giraviti di dimensioni corrette.

Contenuto:

cad. 1 chiave n. art. 663100: Dim. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Numero di giraviti | 8 |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| Profilo di manovra | Giraviti a intaglio |
| Tipo di prodotto | Giravite |

Accessori

| | |
|--|------------|
| Giravite per elettricisti per viti con intaglio, con impugnatura Kraftforminteramente isolati Larghezza delle punte b 10 mm | 663100 10 |
| Giravite per elettricisti per viti con intaglio, con impugnatura Kraftforminteramente isolati Larghezza delle punte b 2,5 mm | 663100 2,5 |
| Giravite per elettricisti per viti con intaglio, con impugnatura Kraftforminteramente isolati Larghezza delle punte b 3 mm | 663100 3 |
| Portaviti Modello 3 | 666425 3 |
| Portaviti Modello 2 | 666425 2 |
| Giravite per elettricisti per viti con intaglio, con impugnatura Kraftforminteramente isolati Larghezza delle punte b 4 mm | 663100 4 |
| Giravite per elettricisti per viti con intaglio, con impugnatura Kraftforminteramente isolati Larghezza delle punte b 6,5 mm | 663100 6,5 |
| Giravite per elettricisti per viti con intaglio, con impugnatura Kraftforminteramente isolati Larghezza delle punte b 8 mm | 663100 8 |
| Giravite per elettricisti per viti con intaglio, con impugnatura Kraftforminteramente isolati Larghezza delle punte b 5,5 mm | 663100 5,5 |
| Giravite per elettricisti per viti con intaglio, con impugnatura Kraftforminteramente isolati Larghezza delle punte b 3,5 mm | 663100 3,5 |