



Cesoia per cavi con manici in bimateriale isolamento a norme VDE, Lunghezza complessiva: 165mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	730350 165
GTIN	4003773039648
Classe articolo	73F

Descrizione

Esecuzione:

Manici con **elevato isolamento fino a 1000 Volt secondo le norme di sicurezza DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Manici con rivestimenti multicomponente. Testa con taglienti a falce. Manici con rivestimento di plastica. Taglio netto e pulito senza schiacciamenti.

Uso:

Per tagliare cavi di rame e di alluminio.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili, forgiato.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	165 mm
Capacità di taglio	50 mm ²
Capacità di taglio fino a Ø	15 mm
Fermo di contrasto	sì
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Impugnatura	Rivestimento in multicomponente
Azionamento	meccanico, a una mano

Materiale	Acciaio per utensili di qualità speciale, forgiato, temprato in bagno d'olio
Superficie	cromato
Con molla	no
Tipo di prodotto	Cesoia