

Weidmüller **Cesoie a cremagliera per cavi, Per Ø Cavo: 45mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	731090 45
GTIN	4032248482160
Classe articolo	73H

Descrizione**Esecuzione:**

Testa della cesoia con ganaschia dentata a forma di falce e meccanismo a cremagliera (utilizzo con una mano). Nessuno spostamento della ganaschia dentata grazie alla doppia guida.

Uso:

Per la troncatura perfetta di cavi di rame e di alluminio (anche trefoli). Non utilizzare con filo di acciaio, leghe dure di alluminio, conduttori in rame incruditi.

Materiale:

Lama in acciaio speciale, manici in lamiera di acciaio con impugnature.

Nota:

Con i conduttori singoli, la capacità di taglio è ridotta del 30% circa.

Capacità di taglio conduttore multiplo fino a: 400 mm²

Lunghezza complessiva: 290 mm

Denominazione originale prodotto: KT45R

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	290 mm
Capacità di taglio conduttore multiplo fino a	400 mm ²
Per Ø cavo	45 mm
Denominazione originale prodotto	KT45R
Impugnatura	Rivestimenti in plastica

Azionamento	meccanico, a una mano, principio del cricchetto
Tipo di prodotto	Cesoia

Accessori

Lama orientabile inclusa vite e dado Per \varnothing di cavo 45 mm	731115 45
--	-----------