



## Cesoie a cremagliera per cavi, Per Ø Cavo: 32mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	731100 32
GTIN	4003773043935
Classe articolo	73F

### Descrizione

**Esecuzione:**

Testa della cesoia con ganaschia dentata a forma di falce e meccanismo a cremagliera (utilizzo con una mano). Nessuno spostamento della ganaschia dentata grazie alla doppia guida.

**Uso:**

Per la troncatura perfetta di cavi di rame e di alluminio (anche trefoli). Non utilizzare con filo di acciaio, leghe dure di alluminio, conduttori in rame incruditi.

**Materiale:**

Lama in acciaio speciale, manici in lamiera di acciaio con impugnature.

**Nota:**

Con i conduttori singoli, la capacità di taglio è ridotta del 30% circa.

### Descrizione tecnica

Per Ø cavo	32 mm
Capacità di taglio conduttore multiplo fino a	240 mm <sup>2</sup>
Lunghezza complessiva	250 mm
Fermo di contrasto	sì
Impugnatura	Rivestimento in multicomponente
Azionamento	meccanico, a una mano, principio del cricchetto

Materiale	Acciaio per utensili di qualità speciale, forgiato, temprato in bagno d'olio
Tipo di prodotto	Cesoia

---

## Accessori

Lama orientabile inclusa vite e dado Per Ø di cavo 32 mm	731130 32
--	-----------