



## Cesoia per cavi con manici in bimateriale isolamento a norme VDE, Lunghezza complessiva: 200mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	730350 200
GTIN	4003773026761
Classe articolo	73F

### Descrizione

#### Esecuzione:

Manici con **elevato isolamento fino a 1000 Volt secondo le norme di sicurezza DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Manici con rivestimenti multicomponente. Testa con taglienti a falce. Manici con rivestimento di plastica. Taglio netto e pulito senza schiacciamenti.

Campo di taglio particolarmente ampio grazie al doppio tagliente.

#### Uso:

Per tagliare cavi di rame e di alluminio.

#### Materiale:

**Acciaio speciale per utensili, forgiato.**

### Descrizione tecnica

Capacità di taglio fino a Ø	20 mm
Lunghezza complessiva	200 mm
Capacità di taglio	70 mm <sup>2</sup>
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Impugnatura	Rivestimento in multicomponente
Azionamento	meccanico, a una mano
Materiale	Acciaio per utensili di qualità speciale, forgiato, temprato in bagno d'olio

Superficie	cromato
Con molla	no
Tipo di prodotto	Cesoia