



Cesoie a cremagliera per cavi, Per Ø Cavo: 52mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	731100 52
GTIN	4003773043942
Classe articolo	73F

Descrizione

Esecuzione:

Testa della cesoia con ganaschia dentata a forma di falce e meccanismo a cremagliera (utilizzo con una mano). Nessuno spostamento della ganaschia dentata grazie alla doppia guida.

Uso:

Per la troncatura perfetta di cavi di rame e di alluminio (anche trefoli). Non utilizzare con filo di acciaio, leghe dure di alluminio, conduttori in rame incruditi.

Materiale:

Lama in acciaio speciale, manici in lamiera di acciaio con impugnature.

Nota:

Con i conduttori singoli, la capacità di taglio è ridotta del 30% circa.

Descrizione tecnica

Capacità di taglio conduttore multiplo fino a	380 mm ²
Lunghezza complessiva	280 mm
Per Ø cavo	52 mm
Fermo di contrasto	sì
Impugnatura	Rivestimento in multicomponente
Azionamento	meccanico, a una mano, principio del cricchetto

Materiale	Acciaio per utensili di qualità speciale, forgiato, temprato in bagno d'olio
Tipo di prodotto	Cesoia

Accessori

Lama orientabile inclusa vite e dado Per Ø di cavo 52 mm	731130 52
--	-----------