



Cesoie a cremagliera per cavi isolamento a norme VDE, Per Ø Cavo: 32mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	731150 32
GTIN	4003773026884
Classe articolo	73F

Descrizione

Esecuzione:

Testa della cesoia con ganaschia dentata a forma di falce e meccanismo a cremagliera (utilizzo con una mano). Nessuno spostamento della ganaschia dentata grazie alla doppia guida.

Isolamento fino a 1000 Volt a norma DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Uso:

Per la troncatura perfetta di cavi di rame e di alluminio (anche trefoli). Non utilizzare con filo di acciaio, leghe dure di alluminio, conduttori in rame incruditi.

Materiale:

Lama in acciaio speciale, manici in lamiera di acciaio con impugnature.

Nota:

Con i conduttori singoli, la capacità di taglio è ridotta del 30% circa.

Descrizione tecnica

Per Ø cavo	32 mm
Lunghezza complessiva	250 mm
Capacità di taglio conduttore multiplo fino a	240 mm ²
Fermo di contrasto	sì
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Impugnatura	Rivestimento in multicomponente

Azionamento	meccanico, a una mano, principio del cricchetto
Materiale	Acciaio per utensili di qualità speciale, forgiato, temprato in bagno d'olio
Tipo di prodotto	Cesoia

Accessori

Lama orientabile inclusa vite e dado Per Ø di cavo 32 mm	731130 32
--	-----------