



## Cesoie a cremagliera per cavi isolamento a norme VDE, Per Ø Cavo: 60mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	731150 60
GTIN	4003773075189
Classe articolo	73F

### Descrizione

#### Esecuzione:

Testa della cesoia con ganaschia dentata a forma di falce e meccanismo a cremagliera (utilizzo con una mano). Nessuno spostamento della ganaschia dentata grazie alla doppia guida.

**Isolamento fino a 1000 Volt a norma DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

#### Uso:

Per la troncatura perfetta di cavi di rame e di alluminio (anche trefoli). Non utilizzare con filo di acciaio, leghe dure di alluminio, conduttori in rame incruditi.

#### Materiale:

Lama in acciaio speciale, manici in lamiera di acciaio con impugnature.

#### Nota:

Con i conduttori singoli, la capacità di taglio è ridotta del 30% circa.

### Descrizione tecnica

Per Ø cavo	60 mm
Capacità di taglio conduttore multiplo fino a	600 mm <sup>2</sup>
Lunghezza complessiva	320 mm
Fermo di contrasto	sì
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Impugnatura	Rivestimento in multicomponente

Azionamento	meccanico, a una mano, principio del cricchetto
Materiale	Acciaio per utensili di qualità speciale, forgiato, temprato in bagno d'olio
Tipo di prodotto	Cesoia