



## Tronchese compatto CoBolt® con manici rivestiti e molle di apertura, Lunghezza complessiva: 200mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	731745 200
GTIN	4003773066859
Classe articolo	73F

### Descrizione

#### Esecuzione:

Elevato rendimento di taglio grazie alla speciale trasmissione a leva con sforzo relativamente basso. Taglienti temprati a induzione (circa 64 HRC).

Pinza bonderizzata nera, manici con rivestimenti in multicomponente. **Con molla di apertura** e chiusura integrata.

#### Uso:

Per fili con resistenza alla trazione fino a 2000 N/mm<sup>2</sup>.

#### Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Per filo di acciaio dolce fino a Ø: 6 mm

Per filo di acciaio semiduro fino a Ø: 5,2 mm

Per filo armonico fino a Ø: 3,6 mm

### Descrizione tecnica

Per filo di acciaio dolce fino a Ø	6 mm
Per filo di acciaio semiduro fino a Ø	5,2 mm
Per filo armonico fino a Ø	3,6 mm
Lunghezza complessiva	200 mm
Denominazione originale prodotto	CoBolt®
Tagliente	temprate
Impugnatura	Rivestimento in multicomponente

Materiale	Acciaio elettrico al cromo-vanadio
Superficie	bonderizzati neri
Con molla	sì
Tipo di prodotto	Pinza tagliente