

**Giravite per viti con intaglio, corto, Larghezza delle punte b: 10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	664100 10
GTIN	7610733086245
Classe articolo	63E

**Descrizione****Esecuzione:**

**Impugnatura robusta "Classic"** in plastica trasparente e resistente agli urti (senza cadmio).  
Lama forgiata, lavorata in piano.

**Norma:**

Ähnlich **DIN 5265B**.

**Materiale:**

Lama in lega speciale PB Swiss Tools, nichelata e cromata, tagliente brunito.

**Nota:**

**ATTENZIONE!**

Esiste anche un'altra alternativa GARANT per questo prodotto!

Codice prodotto consigliato: 664122

**Descrizione tecnica**

Lunghezza lama	30 mm
Larghezza delle punte b	10 mm
Spessore delle punte a	1,6 mm
Codice lama	6
Lunghezza complessiva	80 mm
Serie	Classic
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio

Tipo di prodotto

Giravite