



## Tronchese a tagliente laterale per elettronica Super Knips®, testa sottile, KW, Lunghezza complessiva: 125mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	726610 125
GTIN	4003773039778
Classe articolo	73F

### Descrizione

**Esecuzione:**

Testa sottile con taglienti rettificati di precisione, tagliente con sfaccettatura fine. Manici con rivestimenti in multicomponente, con molla di apertura.

**Norma:**

**DIN ISO 9654**

**Materiale:**

Acciaio speciale per utensili, esecuzione brunita.

### Descrizione tecnica

Larghezza della testa	12,5 mm
Lunghezza complessiva	125 mm
Capacità di taglio filo di rame fino a Ø	0,2 - 1 mm
Lunghezza tagliente	9 mm
Sfaccettatura	Nessun testimone
Materiale	Acciaio speciale per utensili
Forma della testa	sottile
Norma	DIN ISO 9654
Impugnatura	Rivestimento in multicomponente

Processo di produzione	Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC)
Superficie	brunita
Attributo del nome del prodotto	KW
Con molla	sì
Con reggifilo	no
Tipo di prodotto	Pinza tagliente