

LINDSTRÖM

**Tronchese a tagliente laterale per elettronica, testa appuntita, SFW,  
Lunghezza complessiva: 110mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	726340 110
GTIN	7314150051045
Classe articolo	73M

**Descrizione****Esecuzione:**

Forma sottile con taglienti rettificati e temprati a induzione (63 – 65 HRC). Superficie brunita per ridurre i riflessi. Manici con rivestimento in plastica gialla conduttiva con molla di richiamo.

**Indicato per ESD.** Articolazione di precisione regolabile e allineamento ottimale dei taglienti.

**Materiale:**

Lega di acciaio ad elevate prestazioni, forgiato, brunito.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva	110 mm
Larghezza della testa	10 mm
Capacità di taglio filo di rame fino a Ø	0,1 - 1,25 mm
Lunghezza tagliente	10 mm
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Sfaccettatura	Testimone molto fine
Materiale	Lega di acciaio ad elevate prestazioni
Forma della testa	a punta
Impugnatura	Rivestimenti in plastica

Processo di produzione	Taglienti temprati a induzione (63 – 65 HRC)
Superficie	brunito nero
Attributo del nome del prodotto	SFW
Con molla	sì
Tipo di prodotto	Pinza tagliente