

**Scalpello piatto, Lunghezza complessiva: 100mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 740500 100 |
| GTIN | 4049002000591 |
| Classe articolo | 73U |

Descrizione**Esecuzione:**

In acciaio, ovale appiattito, temprato e rinvenuto. Tagliente indurito in modo uniforme; ciò consente la riaffilatura multipla senza ritemperare. Lo speciale **trattamento della testa di percussione** ne previene la scheggiatura.

Norma:

DIN 6453.

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Materiale:

Acciaio temprato al cromo-vanadio, superficie verniciata.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------|-----------|
| Larghezza dei taglienti | 15 mm |
| Lunghezza complessiva | 100 mm |
| Peso | 90 g |
| Tipo di prodotto | Scalpelli |