

VBW**Tagliaferri e acciai, Lunghezza complessiva: 950mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	737200 950
GTIN	4005887426901
Classe articolo	73L

Descrizione

Esecuzione:

Lama speciale robusta con trasmissione a leva per il taglio di reti elettrosaldate. Testa forgiata con vite di regolazione per regolare con precisione la lama, arresto di limitazione saldato, manici tubolari verniciati con rivestimento multicomponente.

Uso:

Per il taglio d'acciaio e tondini in acciaio con resistenza alla trazione fino a 1600 N/mm².

Materiale:

Testa in acciaio speciale per utensili fucinato, taglienti temprati a induzione.

Ricambi:

Lame di ricambio n. art. 737210. Vite di ricambio n. art. 737220. Vite di regolazione di ricambio vedi n. art. 737230.

Nota:

Per la troncatura di \varnothing 8 mm / 48 HRC sono necessarie più riaffilature.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	950 mm
Per barre singole fino a 48 HRC e/o 1600 N/mm ²	6 mm
Per barre doppie fino a 40 HRC e/o 1200 N/mm ²	2×8 mm
Per barre singole fino a 40 HRC e/o 1200 N/mm ²	9 mm
Per barre singole fino a 19 HRC e/o 800 N/mm ²	11 mm
Tipo di prodotto	Pinza tagliente

Accessori

Set di viti di ricambio, con dadi 3 pezzi Modello 950	737220 950
Lame di ricambio complete di vite di fermo per lame Lunghezza complessiva 950 mm	737210 950
Vite di regolazione di ricambio con dado Modello 950	737230 950