

**Tronchese per tondini, Lunghezza complessiva: 760mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	733300 760
GTIN	4003773066774
Classe articolo	73F

Descrizione**Esecuzione:**

Testa con trasmissione a leva. Regolazione precisa e semplice della lama grazie alle viti eccentriche. Arresto di limitazione saldato con pratico ammortizzatore; manici tubolari termoverniciati con rivestimento multicomponente.

Uso:

Per il taglio di acciai normali o ad alta resistenza fino a HRC 48 (resistenza alla trazione circa 1600 N/mm²).

Materiale:

Lama in acciaio ad alta resistenza al cromo-vanadio, taglienti temprati a induzione (circa 62 HRC).

Ricambi:

Lame di ricambio n. art. 733350.

Descrizione tecnica

Per tondino d'acciaio fino a 40 HRC e/o 1200 N/mm ² fino a Ø	9 mm
Per tondino d'acciaio fino a 19 HRC e/o 800 N/mm ² fino a Ø	11 mm
Lunghezza complessiva	760 mm
Per tondino d'acciaio fino a 48 HRC e/o 1600 N/mm ² fino a Ø	8 mm
Materiale	Acciaio ad alte prestazioni al cromo-vanadio

Tipo di prodotto

Pinza tagliente

AccessoriLame di ricambio complete di viti Lunghezza complessiva
760 mm

733350 760