



Portaviti, Modello: 1



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	666425 1
GTIN	4013288135353
Classe articolo	63H

Descrizione

Esecuzione:

Attacco lame elastico da avvitare su lame o bit. Il dispositivo di presa elastico e altamente resistente all'usura mantiene la vite ben salda. Al momento dell'avvitamento nel pezzo, la vite viene rilasciata automaticamente.

Uso:

Per trattenere le viti durante lavori in punti di difficile accesso.

Per :

Tutti i comuni giraviti e lame portabit lunghe. Per lame esagonali e tonde, indipendentemente dal profilo di manovra.

per Ø lama: 4,5 – 6 mm

Ø esterno: 17 mm

Lunghezza: 41 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza	41 mm
per Ø lama	4,5 – 6 mm
Modello	1
Ø esterno	17 mm
Tipo di prodotto	Portabroccia in acciaio

