

**Scalpello piatto, Lunghezza complessiva: 125mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	740500 125
GTIN	4049002000614
Classe articolo	73U

Descrizione**Esecuzione:**

In acciaio, ovale appiattito, temprato e rinvenuto. Tagliente indurito in modo uniforme; ciò consente la riaffilatura multipla senza ritemperare. Lo speciale **trattamento della testa di percussione** ne previene la scheggiatura.

Norma:

DIN 6453.

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Materiale:

Acciaio temprato al cromo-vanadio, superficie verniciata.

Descrizione tecnica

Larghezza dei taglienti	18 mm
Lunghezza complessiva	125 mm
Peso	150 g
Tipo di prodotto	Scalpelli