

**VBW****Tronchesi per tondini UNIBOLT®, Lunghezza complessiva: 610mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	733500 610
GTIN	4005887563309
Classe articolo	73L

## Descrizione

**Esecuzione:**

Testa con trasmissione a leva. Regolazione precisa e semplice della lama grazie alle viti eccentriche. Forgiata, arresto di limitazione con zona tampone ultra; tubolari verniciati.

**Uso:**

Per il taglio di acciai normali o ad alta resistenza fino a HRC 48 (resistenza alla trazione circa 1600 N/mm<sup>2</sup>).

**Materiale:**

Lama in acciaio speciale per utensili, taglienti temprati a induzione.

**Ricambi:**

Lame di ricambio n. art. 734110.

## Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	610 mm
Per tondino d'acciaio fino a 48 HRC e/o 1600 N/mm <sup>2</sup> fino a Ø	7 mm
Per tondino d'acciaio fino a 19 HRC e/o 800 N/mm <sup>2</sup> fino a Ø	9 mm
Per tondino d'acciaio fino a 40 HRC e/o 1200 N/mm <sup>2</sup> fino a Ø	8 mm
Capacità di taglio	<48 HR
Con arresto di limitazione	sì
Denominazione originale prodotto	UNIBOLT®

Tagliente	temperate
Materiale	Acciaio speciale per utensili
Superficie	verniciati rossi
Con vite di registro	sì
Tipo di prodotto	Pinza tagliente

---

## Accessori

Lame di ricambio complete di vite Lunghezza complessiva 610 mm	734110 610
--	------------