

**VBW****Lame di ricambio complete di vite di fermo per lame, Lunghezza complessiva: 950mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	737210 950
GTIN	4005887003003
Classe articolo	73L

## Descrizione

**Materiale:**

Testa in acciaio speciale per utensili fucinato, taglienti temprati a induzione.

**Per:**

Tagliaferri e acciaio n. art. 737200.

## Descrizione tecnica

Per barre singole fino a 19 HRC e/o 800 N/mm <sup>2</sup>	11 mm
Per barre singole fino a 40 HRC e/o 1200 N/mm <sup>2</sup>	9 mm
Per barre singole fino a 48 HRC e/o 1600 N/mm <sup>2</sup>	6 mm
Per barre doppie fino a 40 HRC e/o 1200 N/mm <sup>2</sup>	2×8 mm
Tipo di prodotto	Fresa a lame riportate

## Accessori

Set di viti di ricambio, con dadi 3 pezzi Modello 950	737220 950
Vite di regolazione di ricambio con dado Modello 950	737230 950