

**Portaviti, Modello: 3****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	666425 3
GTIN	4013288147714
Classe articolo	63H

Descrizione**Esecuzione:**

Attacco lame elastico da avvitare su lame o bit. Il dispositivo di presa elastico e altamente resistente all'usura mantiene la vite ben salda. Al momento dell'avvitamento nel pezzo, la vite viene rilasciata automaticamente. Per giraviti a norma VDE **completamente isolati**.

Uso:

Per trattenere le viti durante lavori in punti di difficile accesso.

Per:

Tutti i comuni giraviti e lame portabit lunghe. Per lame esagonali e tonde, indipendentemente dal profilo di manovra.

Descrizione tecnica

Modello	3
Per Ø lama	6,5 – 8 mm
Lunghezza	41 mm
Ø Esterno	17 mm
Tipo di prodotto	Portabroccia in acciaio