



Scalpello piatto, Lunghezza complessiva: 125mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	740900 125
GTIN	7610733086801
Classe articolo	73B

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio, ovale appiattito, temprato e rinvenuto. Tagliante indurito in modo uniforme; ciò consente la riaffilatura multipla senza ritemperare. Lo speciale **trattamento della testa di percussione** ne previene la scheggiatura.

Qualità speciale, particolarmente tenace e di elevata durezza (circa 59 HRC).

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, rivestimento colorato rosso.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	125 mm
Larghezza dei taglienti	18 mm
Peso	106 g
Tipo di prodotto	Scalpelli