

VBW**Giratubi, Ø Tubo: 2pollici**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	810100 2
GTIN	4005887266507
Classe articolo	83E

Descrizione

Esecuzione:

Modello svedese con ganasce sagomate piegate a 90°. Interamente forgiato con dado di regolazione di sicurezza.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili; bonificato, bocca temprata a induzione.

Descrizione tecnica

Ø Tubo	2 pollici
Lunghezza complessiva	560 mm
Apertura	75,5 mm
Angolo ganasce	90 grado
Processo di produzione	interamente forgiato
Bonifica ganasce	temprato a induzione
Materiale pinza	Acciaio speciale per utensili
Tipo di prodotto	Giratubi e pinza regolabile

Accessori

Dado zigrinato Modello 2	810520 2
--------------------------	----------

