



Scalpello a unghietta per meccanica, qualità speciale, Lunghezza complessiva: 165mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	741100 165
GTIN	7610733226375
Classe articolo	73B

Descrizione

Esecuzione:

Interamente temprato e rinvenuto. Tagliante indurito in modo uniforme; ciò consente la riaffilatura multipla senza ritemperare. Lo speciale **trattamento della testa di percussione** ne previene la scheggiatura. **Qualità speciale**, particolarmente tenace e di elevata durezza (circa 59 HRC).

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio. Superficie cromata.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	165 mm
Larghezza dei taglienti	7 mm
Peso	125 g
Tipo di prodotto	Scalpelli

