

**Mecchia elicoidale per legno, Ø Punta: 10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	795305 10
GTIN	9002696180609
Classe articolo	76H

**Descrizione****Esecuzione:**

Finitura rettificata di precisione con 2 taglienti, 2 sbozzatori e punta da centro.  
Mecchie elicoidali in HSS per legno di elevata durezza. Speciale sbozzatore per risultati di foratura puliti; concentricità radiale perfetta grazie al doppio smusso della parte posteriore.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva	133 mm
Ø Punta	10 mm
Tipo di prodotto	Punta per legno