

HOLEX**Giratubi con ganasce sagom. (esecuzione leggera), Ø Tubo: 1.1/2pollici****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	810400 1.1/2
GTIN	4045197167019
Classe articolo	82A

Descrizione**Esecuzione:**

Modello svedese con ganasce sottili sagomate piegate a 45°. Interamente forgiato con dado di regolazione di sicurezza.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio; bonificato; bocca temprata a induzione.

Descrizione tecnica

Apertura	59 mm
Lunghezza complessiva	425 mm
Ø Tubo	1 1/2 pollici
Angolo ganasce	45 grado
Bonifica ganasce	temprato a induzione
Materiale pinza	Acciaio al cromo-vanadio
Tipo di prodotto	Giratubi e pinza regolabile