

**Giratubi (esecuzione leggera), Ø Tubo: 1.1/2pollici****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	810200 1.1/2
GTIN	4045197166982
Classe articolo	82A

Descrizione**Esecuzione:**

Modello svedese con ganasce sagomate piegate a 90°. Interamente forgiato con dado di regolazione di sicurezza.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili; bonificato, bocca temprata a induzione.

Descrizione tecnica

Apertura	59 mm
Ø Tubo	1.1/2 pollici
Lunghezza complessiva	410 mm
Angolo ganasce	90 grado
Processo di produzione	interamente forgiato
Bonifica ganasce	temprato a induzione
Materiale pinza	Acciaio speciale per utensili
Tipo di prodotto	Giratubi e pinza regolabile