

**Giratubi (esecuzione leggera), Ø Tubo: 2pollici****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	810200 2
GTIN	4045197166999
Classe articolo	82A

**Descrizione****Esecuzione:**

Modello svedese con ganasce sagomate piegate a 90°. Interamente forgiato con dado di regolazione di sicurezza.

**Materiale:**

Acciaio speciale per utensili; bonificato, bocca temprata a induzione.

**Descrizione tecnica**

Ø Tubo	2 pollici
Lunghezza complessiva	560 mm
Apertura	75,5 mm
Angolo ganasce	90 grado
Processo di produzione	interamente forgiato
Bonifica ganasce	temprato a induzione
Materiale pinza	Acciaio speciale per utensili
Tipo di prodotto	Giratubi e pinza regolabile