

VBW**Giratubi con ganasce sagomate, Ø Tubo: 1/2pollici**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	810300 1/2
GTIN	4005887269003
Classe articolo	83E

Descrizione

Esecuzione:

Modello svedese con ganasce sottili sagomate piegate a 45°. Interamente forgiato con dado di regolazione di sicurezza.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio; bonificato; bocca temprata a induzione.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	240 mm
Apertura	29 mm
Ø Tubo	1/2 pollici
Angolo ganasce	45 grado
Processo di produzione	interamente forgiato
Bonifica ganasce	temprato a induzione
Materiale pinza	Acciaio al cromo-vanadio
Tipo di prodotto	Giratubi e pinza regolabile

Accessori

Dado zigrinato Modello 1/2

810520 1/2