



Set di 9 giraviti, con impugnatura pieghevole per viti con impronta a croce Phillips e a testa esagonale, Numero pezzi: 9



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	667645 9
GTIN	7610733205653
Classe articolo	63E

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura in plastica trasparente resistente agli urti. **Lama** in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall'elevata durezza. Superficie nichelata e cromata.

Vantaggi:

Effetto "cam-out" fortemente ridotto grazie alle punte di massima precisione, per esempio punte pianparallele per viti con intaglio o punte per viti con intaglio a croce fresate. L'impugnatura pieghevole consente di realizzare 2 funzioni:

- **Rotazione rapida (in posizione diritta).**
- **Serraggio (in posizione inclinata di 90°).**

Contenuto:

Impugnatura ribaltabile: 1 pz.

Lame per viti Phillips n. art. 659870: Dim. 1; 2; 3

Lame per viti a esagono n. art. 659878: Dim. 3; 4; 5; 6; 8

Nota:

Per lame intercambiabili di ricambio vedi n. art. 659870 – 659884.

Descrizione tecnica

Numero pezzi	9
Profilo di manovra	Giraviti esagonale
Profilo di manovra	Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Tipo di prodotto	Giravite

Accessori

Lama da 8 mm per viti con impronta a croce Phillips Dimensione dell'impronta a croce 2	659870 2
Lama da 8 mm perTorx® Impronta Torx® TX25	659882 TX25
Lama da 8 mm chiave a bussola esagonale Apertura 9 mm	659880 9
Lama da 8 mm perTorx® Impronta Torx® TX20	659882 TX20
Lama da 8 mm chiave a bussola esagonale Apertura 10 mm	659880 10
Lama da 8 mm Pozidriv Dimensione dell'impronta a croce 3	659872 3
Lama da 8 mm con bocca esagonale Esagono 4 mm	659878 4
Lama da 8 mm perTorx® Impronta Torx® TX30	659882 TX30
Lama da 8 mm Pozidriv Dimensione dell'impronta a croce 2	659872 2
Lama da 8 mm perTorx® Impronta Torx® TX15	659882 TX15
Lama da 8 mm con bocca esagonale Esagono 8 mm	659878 8
Lama da 8 mm perTorx Plus® Impronta Torx Plus® 20IP	659884 20IP
Lama da 8 mm chiave a bussola esagonale Apertura 6 mm	659880 6
Lama da 8 mm perTorx® Impronta Torx® TX45	659882 TX45
Lama da 8 mm per viti con impronta a croce Phillips Dimensione dell'impronta a croce 3	659870 3
Lama da 8 mm perTorx Plus® Impronta Torx Plus® 30IP	659884 30IP
Lama da 8 mm perTorx Plus® Impronta Torx Plus® 15IP	659884 15IP
Lama da 8 mm chiave a bussola esagonale Apertura 13 mm	659880 13
Lama da 8 mm perTorx® Impronta Torx® TX40	659882 TX40
Lama da 8 mm chiave a bussola esagonale Apertura 8 mm	659880 8

Lama da 8 mmchiave a bussola esagonale Apertura 11 mm	659880 11
Lama da 8 mmper viti con impronta a croce Phillips Dimensione dell'impronta a croce 1	659870 1
Lama da 8 mmcon bocca esagonale Esagono 6 mm	659878 6
Lama da 8 mmchiave a bussola esagonale Apertura 7 mm	659880 7
Lama da 8 mmcon bocca esagonale Esagono 10 mm	659878 10
Lama da 8 mmcon bocca esagonale Esagono 5 mm	659878 5
Lama da 8 mmperTorx Plus® Impronta Torx Plus® 25IP	659884 25IP
Lama da 8 mmchiave a bussola esagonale Apertura 12 mm	659880 12
Lama da 8 mmperTorx Plus® Impronta Torx Plus® 10IP	659884 10IP
Lama da 8 mmchiave a bussola esagonale Apertura 5,5 mm	659880 5,5