



Set di giraviti per installatori, Numero pezzi: 11



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	667400 11
GTIN	4013288000675
Classe articolo	63H

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti, portalame. **Lame esagonali** in acciaio speciale particolarmente tenace e di elevata durezza. Superficie cromata nicromatt, punte grigio-acciaio.

Contenuto:

2 lame per viti con intaglio: 4x0,6 / 6x1; 5x0,8 / 7x1,2

1 Lama per viti Phillips: Dim. 1 / Dim. 2

1 Lama per viti con impronta a croce Pozidriv: Dim. 1 / Dim. 2

3 Lame per viti a esagono incassato: 4 / 4; 5 / 5; 6 / 6 mm (1 lato con testa sferoidale)

3 lame per viti Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25; TX30 / TX40

Impugnatura Kraftform n. art. 667410: 1 pz.

Fornitura:

Inclusa borsa pieghevole in tessuto.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	175 mm
Numero pezzi	11
Lunghezza lama	100 mm
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio

Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Profilo di manovra	Giraviti esagonale
Profilo di manovra	Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Denominazione originale prodotto	88/1
Tipo di prodotto	Giravite

Accessori

Lama per giraviti per viti a esagono incassato Esagono 6 mm	667450 6
Lama per cacciaviti per viti con impronta a croce Phillips Dimensione dell'impronta a croce 1+2	667430 1+2
Impugnatura Kraftform singola	667410
Lama per giraviti per viti con impronta Torx® Impronta Torx® TX20+25	667460 TX20+25
Lama per giraviti per viti con impronta Torx® Impronta Torx® TX30+40	667460 TX30+40
Lama per giraviti per viti con intaglio, su entrambi i lati Larghezza dei taglianti 5+7 mm	667420 5+7
Lama per giraviti per viti con impronta Torx® Impronta Torx® TX10+15	667460 TX10+15
Lama per giraviti per viti a esagono incassato Esagono 4 mm	667450 4
Lama per giraviti per viti a esagono incassato Esagono 5 mm	667450 5
Lama per giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv Dimensione dell'impronta a croce 1+2	667440 1+2
Lama per giraviti per viti con intaglio, su entrambi i lati Larghezza dei taglianti 4+6 mm	667420 4+6