



Set di giraviti, Numero di giraviti: 4/2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	667270 4/2
GTIN	4013288101891
Classe articolo	63H

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura in plastica resistente agli urti con zone morbide integrate. Cappuccio a percussione ed esagono di manovra (tranne intaglio Dim. 3,5). **Lama** esagonale in acciaio speciale, di tipo passante fino all'estremità dell'impugnatura (Intaglio Dim. 3,5 non passante).

Fornitura:

6 pezzi.

Cad. 1 giravite per viti con intaglio n. art. 660300 Dim. 3,5; 4,5; 5,5; 7.

Cad. 1 cacciavite per viti con impronta a croce Phillips n. art. 668300 Dim. 1; 2.

Descrizione tecnica

Esagono di azionamento	sì
Numero di giraviti	6
Profilo di manovra	Cacciavite per viti con intaglio
Profilo di manovra	Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Denominazione originale prodotto	932/6
Cappuccio a percussione	sì, tranne intaglio Dimensione 3,5
Esecuzione impugnatura	plastica resistente agli urti con zona morbida integrata (tranne intaglio Dim. 3,5)

Materiale impugnatura	Plastica resistente agli urti
Lama passante	sì
Tipo di prodotto	Giravite

Accessori

Giravite per viti con intaglio, con impugnatura Kraftforme cappuccio a percussione Larghezza delle punte b 3,5 mm	660300 3,5
Cacciavite per viti con impronta a croce Phillipscon cappuccio a percussione Dim. dell'impronta a croce 2	668300 2
Cacciavite per viti con impronta a croce Phillipscon cappuccio a percussione Dim. dell'impronta a croce 1	668300 1
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura Kraftforme cappuccio a percussione Larghezza delle punte b 4,5 mm	660300 4,5
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura Kraftforme cappuccio a percussione Larghezza delle punte b 5,5 mm	660300 5,5
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura Kraftforme cappuccio a percussione Larghezza delle punte b 7 mm	660300 7