

**Giratubi con ganasce sagom. (esecuzione leggera), Ø Tubo: 2pollici****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 810400 2 |
| GTIN | 4045197167026 |
| Classe articolo | 82A |

Descrizione**Esecuzione:**

Modello svedese con ganasce sottili sagomate piegate a 45°. Interamente forgiato con dado di regolazione di sicurezza.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio; bonificato; bocca temprata a induzione.

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Ø Tubo | 2 pollici |
| Apertura | 76 mm |
| Lunghezza complessiva | 560 mm |
| Angolo ganasce | 45 grado |
| Bonifica ganasce | temprato a induzione |
| Materiale pinza | Acciaio al cromo-vanadio |
| Tipo di prodotto | Giratubi e pinza regolabile |