

**Giratubi con ganasce a S, Ø Tubo: 1.1/2pollici****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	810600 1.1/2
GTIN	4045197167057
Classe articolo	82A

**Descrizione****Esecuzione:**

Modello svedese; ganasce sottili di forma speciale, autoserranti, piegate a 45°. Interamente forgiato con dado di regolazione di sicurezza.

**HOLEX** con **ganasce a S** per appoggio a tre punti sul tubo. (modello economico).

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio; bonificato; bocca temprata a induzione. Lucidate, verniciate.

**Descrizione tecnica**

Apertura	63 mm
Lunghezza complessiva	420 mm
Ø Tubo	1.1/2 pollici
Angolo ganasce	45 grado
Processo di produzione	interamente forgiato
Bonifica ganasce	temprato a induzione
Materiale pinza	Acciaio al cromo-vanadio
Ganasce a S	sì
forma svedese	sì
Tipo di prodotto	Giratubi e pinza regolabile

## Accessori

Dado zigrinato Modello 1.1/2

810520 1.1/2