

VBW**Giratubi con ganasce sagomate, Ø Tubo: 1/2pollici**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	810700 1/2
GTIN	4005887270801
Classe articolo	83E

Descrizione

Esecuzione:

Modello svedese; ganasce sottili di forma speciale, autoserranti, piegate a 45°. Interamente forgiato con dado di regolazione di sicurezza.

VBW per appoggio a tre - quattro punti sul tubo. Pezzi esagonali e pezzi piatti possono essere afferrati senza subire deformazioni. Impugnatura con rivestimento in plastica **antiscivolo**.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio; bonificato; bocca temprata a induzione. Lucidate, verniciate.

Descrizione tecnica

Apertura	39 mm
Ø Tubo	1/2 pollici
Lunghezza complessiva	240 mm
Angolo ganasce	45 grado
Esecuzione impugnatura	rivestita con plastica antiscivolo
Processo di produzione	interamente forgiato
Bonifica ganasce	temprato a induzione
Materiale pinza	Acciaio al cromo-vanadio
forma svedese	sì
Tipo di prodotto	Giratubi e pinza regolabile

