



## Giratubi con ganasce a S, Ø Tubo: 3pollici



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	810500 3
GTIN	4045197237491
Classe articolo	82A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Modello svedese; ganasce sottili di forma speciale, autoserranti, piegate a 45°. Interamente forgiato con dado di regolazione di sicurezza.

**HOLEX** con **ganasce a S** per appoggio a tre punti sul tubo. Impugnatura con rivestimento in plastica **antiscivolo**.

#### Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio; bonificato; bocca temprata a induzione. Lucidate, verniciate.

### Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	630 mm
Apertura	110 mm
Ø Tubo	3 pollici
Angolo ganasce	45 grado
Esecuzione impugnatura	rivestita con plastica antiscivolo
Processo di produzione	interamente forgiato
Bonifica ganasce	temprato a induzione
Materiale pinza	Acciaio al cromo-vanadio
Ganasce a S	sì
forma svedese	sì
Tipo di prodotto	Giratubi e pinza regolabile

---

## Accessori

Dado zigrinato Modello 2

810520 2