

Garant
Giravite per viti Pozidriv, con impugnatura bicomponente in Haptoprene, Dim. dell'impronta a croce: 3

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	667693 3
GTIN	4045197923196
Classe articolo	61F

Descrizione
Esecuzione:

Impugnatura robusta con superficie ipoallergenica e antiscivolo e nocciolo in polipropilene particolarmente tenace e resistente agli urti. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. **Lama** in lega speciale al cromo-vanadio, particolarmente tenace e dall'elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.

Impugnatura robusta con superficie in **Haptoprene** ipoallergenica e antiscivolo. Con esagono di manovra.

per \varnothing viti: 5,3 – 7,2 mm

Lunghezza lame: 150 mm

Lunghezza complessiva: 270 mm

Esagono di manovra: 13 mm

Descrizione tecnica

per \varnothing viti	5,3 – 7,2 mm
Lunghezza lame	150 mm
Esagono di manovra	13 mm
Lunghezza complessiva	270 mm
Dim. dell'impronta a croce	3
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv

