

**Chiavi regolabili, Lunghezza complessiva: 180 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	813500 180
GTIN	4045197439512
Classe articolo	81A

Descrizione**Esecuzione:**

Ganasce **parallele** e **lisce**; esecuzione cromata. **Regolazione a scatto** mediante pulsante e leva di serraggio per elevata pressione. La corsa tra le superfici di presa consente la **registrazione in base al principio del cricchetto**.

Lavorare in modo pratico grazie ai manici ergonomici con rivestimento in plastica antiscivolo, quindi minore rischio di scivolamento. **Con scala** per la preimpostazione sicura. Chiave regolabile cromata.

Uso:

Presca delicata di viti, dadi, raccordi cromati, ecc.

Lunghezza della bocca: 24 mm

Apertura: 0 - 36 mm

Lunghezza complessiva: 180 mm

Descrizione tecnica

Apertura	0 - 36 mm
Lunghezza complessiva	180 mm
Lunghezza della bocca	24 mm