

**Chiavi regolabili, Lunghezza complessiva: 250 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	813500 250
GTIN	4045197439529
Classe articolo	81A

Descrizione**Esecuzione:**

Ganasce **parallele** e **lisce**; esecuzione cromata. **Regolazione a scatto** mediante pulsante e leva di serraggio per elevata pressione. La corsa tra le superfici di presa consente la **registrazione in base al principio del cricchetto**.

Lavorare in modo pratico grazie ai manici ergonomici con rivestimento in plastica antiscivolo, quindi minore rischio di scivolamento. **Con scala** per la preimpostazione sicura. Chiave regolabile cromata.

Uso:

Presca delicata di viti, dadi, raccordi cromati, ecc.

Lunghezza della bocca: 33 mm

Apertura: 0 - 46 mm

Lunghezza complessiva: 250 mm

Descrizione tecnica

Apertura	0 - 46 mm
Lunghezza della bocca	33 mm
Lunghezza complessiva	250 mm