

Garant**Giravite per viti Pozidriv, corto, con impugnatura bicomponente in Haptoprene, Dim. dell'impronta a croce: 2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	667725 2
GTIN	4045197923684
Classe articolo	61F

Descrizione**Esecuzione:**

Impugnatura robusta con superficie ipoallergenica e antiscivolo e nocciolo in polipropilene particolarmente tenace e resistente agli urti. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. **Lama** in lega speciale al cromo-vanadio, particolarmente tenace e dall'elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.

Impugnatura robusta con superficie in **Haptoprene** ipoallergenica e antiscivolo.

per \varnothing viti: 3,1 – 5,2 mm

Lunghezza lame: 35 mm

Lunghezza complessiva: 90 mm

Descrizione tecnica

per \varnothing viti	3,1 – 5,2 mm
Lunghezza lame	35 mm
Dim. dell'impronta a croce	2
Lunghezza complessiva	90 mm
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Tipo di prodotto	Giravite

