

**Cacciaspina con impugnatura, Ø Punta: 4mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	746940 4
GTIN	7610733254910
Classe articolo	73B

**Descrizione****Esecuzione:**

Robusto corpo ottagonale e punta cilindrica. Temprato in modo uniforme sull'intera lunghezza. Lo speciale trattamento della testa di percussione ne previene la scheggiatura. Il Ø effettivo di 0,05 – 0,5 mm al di sotto della misura nominale impedisce che il cacciaspina si blocchi nel foro.

**Materiale:**

Acciaio extra al cromo-vanadio di qualità speciale (durezza massima possibile – ca. 59 HRC – e particolare tenacia), cromato. Impugnatura con rivestimento ipoallergenico in elastomero.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza spina	67 mm
Ø Punta	4 mm
Lunghezza complessiva	175 mm
Impugnatura	Impugnatura in plastica con rivestimento ipoallergenico in elastomero
Durezza punta	59 HRC
Esecuzione testa di percussione	es. bonificata speciale
Materiale	Acciaio extra al cromo-vanadio di qualità speciale
Superficie	es. cromata
Tipo di prodotto	Cacciaspina

