



Chiavi regolabili, Lunghezza complessiva: 400mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	813700 400
GTIN	4003773077312
Classe articolo	83D

Descrizione

Esecuzione:

Superfici di presa **parallele** e **lisce**; esecuzione cromata.

Regolazione a scatto mediante pulsante e leva di serraggio per elevata pressione. La corsa tra le superfici di presa consente la **registrazione in base al principio del cricchetto**. Chiave regolabile cromata, impugnatura rivestita in plastica.

Uso:

Presa delicata di viti, dadi, raccordi cromati, ecc.

Nota:

Ganasce di protezione disponibili al n. art. 813725.

Descrizione tecnica

Apertura	0 - 85 mm
Lunghezza complessiva	400 mm
Lunghezza della bocca	41 mm
Tipo di prodotto	Chiavi regolabili