

**Cacciaspine, qualità normale verniciata, Ø Punta D: 10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	747000 10
GTIN	4049002002885
Classe articolo	73U

Descrizione**Esecuzione:**

Robusto corpo ottagonale e punta cilindrica. Temprato in modo uniforme sull'intera lunghezza. Lo speciale **trattamento della testa di percussione** ne previene la scheggiatura. Il Ø effettivo di 0,05 – 0,5 mm al di sotto della misura nominale impedisce che il cacciaspine si blocchi nel foro.

Norma:

DIN 6450.

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Materiale:

Qualità normale in acciaio temprato al cromo-vanadio, verniciata.

Descrizione tecnica

Ø Gambo S	12 mm
Lunghezza intera L1	150 mm
Ø Punta D	10 mm
Lunghezza spina L2	50 mm
Norma	DIN 6450 C
Materiale	Acciaio autotemprante al cromo-vanadio
Superficie	verniciata
Tipo di prodotto	Cacciaspine

