



## Chiave regolabile con impugnatura in bimateriale, Lunghezza complessiva: 150mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	813720 150
GTIN	4003773069928
Classe articolo	83D

### Descrizione

#### Esecuzione:

Superfici di presa **parallele** e **lisce**; esecuzione cromata.

**Regolazione a scatto** mediante pulsante e leva di serraggio per elevata pressione. La corsa tra le superfici di presa consente la **registrazione in base al principio del cricchetto**.

Chiave regolabile cromata, impugnatura in multicomponente.

#### Uso:

**Presca delicata** di viti, dadi, raccordi cromati, ecc.

#### Nota:

Ganasce di protezione disponibili al n. art. 813725.

### Descrizione tecnica

Lunghezza della bocca	20 mm
Apertura	0 - 27 mm
Lunghezza complessiva	150 mm
Tipo di prodotto	Chiavi regolabili

### Accessori

Set di pezzi di ricambio per chiavi regolabili Modello 150

705910 150