



Chiave regolabile con impugnatura in bimateriale, Lunghezza complessiva: 180mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	813720 180
GTIN	4003773047162
Classe articolo	83D

Descrizione

Esecuzione:

Superfici di presa **parallele** e **lisce**; esecuzione cromata.

Regolazione a scatto mediante pulsante e leva di serraggio per elevata pressione. La corsa tra le superfici di presa consente la **registrazione in base al principio del cricchetto**.

Chiave regolabile cromata, impugnatura in multicomponente. La **scala incisa a laser** (lato anteriore **metrico** e posteriore **in pollici**) consente la regolazione preliminare dell'apertura.

Uso:

Presca delicata di viti, dadi, raccordi cromati, ecc.

Nota:

Ganasce di protezione disponibili al n. art. 813725.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	180 mm
Lunghezza della bocca	22 mm
Apertura	0 - 40 mm
Tipo di prodotto	Chiavi regolabili

Accessori

Ganasce di protezione per chiavi regolabili 6 pezzi Dim. 180	813725 180
Set di pezzi di ricambio per chiavi regolabili Modello 180	705910 180