



Cacciaspine, qualità speciale esecuzione cromata, Ø Punta D: 16mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	746900 16
GTIN	7610733024148
Classe articolo	73B

Descrizione

Esecuzione:

Robusto corpo ottagonale e punta cilindrica. Temprato in modo uniforme sull'intera lunghezza. Lo speciale **trattamento della testa di percussione** ne previene la scheggiatura. Il Ø effettivo di 0,05 – 0,5 mm al di sotto della misura nominale impedisce che il cacciaspine si blocchi nel foro.

Qualità speciale, vale a dire durezza massima possibile – circa 59 HRC – e particolare tenacia.

Materiale:

Qualità speciale in acciaio al cromo-vanadio extra, cromata.

Descrizione tecnica

Ø Punta D	16 mm
Lunghezza intera L1	260 mm
Ø Gambo S	18 mm
Lunghezza spina L2	130 mm
Durezza punta	59 HRC
Materiale	Qualità speciale in acciaio al cromo-vanadio extra
Superficie	cromata
Tipo di prodotto	Cacciaspine