



## Passacavi in fibra di vetro Kati® Blitz compact in custodia di plastica, Lunghezza del nastro: 50m



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	814870 50
GTIN	4044489018503
Classe articolo	86A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Nastro in fibra di vetro spesso **3 mm, resistente al taglio** ma **altamente flessibile**; ideale per operazioni complicate di inserimento di cavi in tubi già occupati o per numerosi gomiti. Capicorda, incollati su entrambe le estremità, con filettatura M5 per il fissaggio di molle cercacurve o calze/asole di trazione. Possibile fino a un raggio di 30 mm.

#### Fornitura:

Inclusi accessori in custodia di plastica: 2 molle cercacurve di Ø 7 e 10mm, 5 asole di trazione, 1 calza di trazione per cavo di Ø 6 – 9 mm, 5 capicorda, 3 boccole di collegamento, 1 colla speciale 3 g, 1 Power Disk.

### Descrizione tecnica

Lunghezza del nastro	50 m
Carico massimo passacavi	5 kN
Carico massimo collegamento passacavi - bussola	1 kN
Tipo di prodotto	Strumento per il tiraggio dei cavi

### Accessori

Lubrificanti per cavi	814760
Testa sferoidale su molla M5 Ø Testa 7 mm	814720 7
Calza di trazione per sonda M5 Modello 10	814710 10
Testa sferoidale su molla M5 Ø Testa 10 mm	814720 10
Ogiva M5 con asola	814730
Maniglia Easy Grip	814775
Calza di trazione per sonda M5 Modello 6	814710 6
Puntale M5	814740
Colla	814750