



Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips con cappuccio a percussione, Dim. dell'impronta a croce: 3



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	668300 3
GTIN	4013288017758
Classe articolo	63H

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti con **zone morbide integrate** (ad eccezione della Dim. 4) e **cappuccio a percussione**. **Lama esagonale**, in acciaio speciale resistente agli urti, **passante**, esagono di manovra. Superficie cromata, punte brunate.

Uso:

Cacciavite per viti Phillips con intagli a croce secondo DIN 7962 Foglio 1 (anche Phillips Recess) per \varnothing viti: 5,3 – 7,2 mm
 Lunghezza lame: 150 mm
 Lunghezza complessiva: 262 mm
 Esagono di manovra: 13 mm

Descrizione tecnica

per \varnothing viti	5,3 – 7,2 mm
Dim. dell'impronta a croce	3
Esagono di manovra	13 mm
Lunghezza complessiva	262 mm
Lunghezza lame	150 mm
Denominazione originale prodotto	917 SPH
Profilo di manovra	Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Cappuccio a percussione	sì

Tipo di prodotto

Giravite