


**ROLLER****Sbavatore in acciaio legato per interno/esterno, Per Ø Tubo fino a: 54Emm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 814920 54E    |
| GTIN            | 4044942085844 |
| Classe articolo | 86A           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Corpo in alluminio anodizzato, cono di sbavatura in acciaio speciale temprato. Incluso esagono esterno sui due lati – per sbavatura meccanica (fino a 300 g/min).

**Uso:**

Sbavatura interna ed esterna professionale di tubi in **acciaio legato, acciaio, rame, plastica e alluminio.**

**Descrizione tecnica**

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Per Ø tubo                       | 10 - 54 mm                |
| Possibilità si sbavatura manuale | sì                        |
| Utilizzo                         | Alluminio                 |
| Utilizzo                         | Acciaio                   |
| Utilizzo                         | Rame                      |
| Utilizzo                         | Inox                      |
| Materiale                        | Acciaio speciale temprato |

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Materiale corpo  | Alluminio anodizzato |
| Tipo di prodotto | Sbavatore            |