

LOCTITE**Frenafiletti, 50 ml, Denominazione originale prodotto: 222_EGFD**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083301 222_EGFD
GTIN	3255460222340
Classe articolo	04L

Descrizione

Esecuzione:

L'utilizzo di serrafiletti impedisce che i giunti a vite si allentino inavvertitamente. Le colle monocomponente anaerobiche sono adatte per tutti i tipi e le forme di filettature. I collegamenti a vite vengono sigillati evitando così il grippaggio.

Sigillante per viti liquido.

Uso:

Resistenza bassa – distacco facile con attrezzi normali.

Resistenza media – distacco con attrezzi normali.

Alta resistenza – distacco soltanto con attrezzi speciali o riscaldamento (>150 °C). a bassa resistenza, facile da rimuovere, adatto a tutti i metalli e ai materiali passivi.

Nota:

Pulire le parti filettate con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392 prima di applicare il serrafiletti. Impiego semplice e rapido per flaconi da 50 ml con il n. art. 083344 Dim. 50.

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	LOCTITE 222
----------------------------------	-------------

Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS07: Punto esclamativo
Per misura del filetto M fino a	M36
Momento di scollamento minimo	6 Nm
Base chimica	Estere dimetacrilato
adatto per materiale	Metallo
Caratteristica	tixotropo
Caratteristica	impedisce il grippaggio
Caratteristica	resistente alle vibrazioni
Caratteristica	Fluorescenza ai raggi UV
Forma	liquido
Durata dalla data di produzione	24 mese
Punto di infiammabilità	100 °C
Campo di impiego temperatura	-55 - 150 °C
adatto per campo d'impiego	Adesivo per crepe
adatto per campo d'impiego	Frenafilletti
adatto per campo d'impiego	Uso universale
Colore	viola
Temperatura di immagazzinamento	8 - 21 °C
Capacità	50 ml
Completamente indurito dopo	6 h
Resistenza manuale secondo	15 min
Viscosità dinamica	900 - 1500 mPas
Smontaggio	con attrezzo standard
Classe di resistenza	a bassa resistenza
Spessore	1,08 g/cm ³
Attributo del nome del prodotto	50 ml
Tipo di prodotto	Frenafilletti

